



Jeu complémentaire de forets hélicoïdaux HSS HOLEX CleverDrill 114031, non revêtu, Type: 1-6



Données de commande

N° commande	115056 1-6
GTIN	4062406742331
Classe d'article	12B

Description

Exécution:

Composé de forets hélicoïdaux DIN 338.

HOLEX CleverDrill: Foret robuste pour toutes les applications standard. Capacités de pré-perçage améliorées grâce à l'affûtage en croix. Épaisseur et conicité d'âme standard. Rectifiés. Surface: goujure hélicoïdale revenue couleur bronze.

Remarque(s):

Réf. 13,2 – 20 : Avec queue détalonnée Ø 12,7 mm.

Arrosage interne: non

Queue: Queue cylindrique

Nombre de dents Z: 2

Plage du foret: 1 - 6 mm

Nombre de forets: 51

Par incrément de: 0,1 mm

Description technique

Nombre de forets	51
------------------	----

Queue	Queue cylindrique
Nombre de dents Z	2
Par incrément de	0,1 mm
Plage du foret	1 - 6 mm
Série	CleverDrill
Revêtement	non revêtu
Type d'outils	HSS
Norme	DIN 338
Type	N
Tolérance Ø nominal	h8
Angle de pointe	118 degré
Arrosage interne	non
en coffret	non
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Forets hélicoïdaux

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Plastiques	moyennement adaptée	80 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée	60 m/min	N
Alu > 10% Si	moyennement adaptée	50 m/min	N
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	35 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	32 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	22 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	moyennement adaptée	18 m/min	P
Fonte GG(G)	moyennement adaptée	30 m/min	K
CuZn	adaptée	40 m/min	N
Huile	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		

Accessoires

Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/pouces) 4,8	114030 4,8
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/pouces) 4,9	114030 4,9
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/pouces) 1,5	114030 1,5
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/pouces) 4,1	114030 4,1
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/pouces) 6	114030 6
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/pouces) 2,7	114030 2,7
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/pouces) 2,9	114030 2,9
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/pouces) 3	114030 3
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/pouces) 4,6	114030 4,6
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/pouces) 2,1	114030 2,1
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/pouces) 3,2	114030 3,2
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/pouces) 5,7	114030 5,7
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/pouces) 5,4	114030 5,4
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/pouces) 1,3	114030 1,3
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/pouces) 3,7	114030 3,7
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/pouces) 3,8	114030 3,8

Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/pouces) 1,1	114030 1,1
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/pouces) 1,9	114030 1,9
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/pouces) 4,5	114030 4,5
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/pouces) 3,6	114030 3,6
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/pouces) 2,4	114030 2,4
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/pouces) 4,2	114030 4,2
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/pouces) 3,5	114030 3,5
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/pouces) 5,6	114030 5,6
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/pouces) 1	114030 1
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/pouces) 5,5	114030 5,5
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/pouces) 2,3	114030 2,3
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/pouces) 2,8	114030 2,8
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/pouces) 2,6	114030 2,6
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/pouces) 3,4	114030 3,4
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/pouces) 4	114030 4
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/pouces) 3,9	114030 3,9
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/pouces) 5,1	114030 5,1
	114030 3,1

Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/
pouces) 3,1

Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/
pouces) 3,3

114030 3,3

Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/
pouces) 4,3

114030 4,3

Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/
pouces) 5,8

114030 5,8

Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/
pouces) 4,7

114030 4,7

Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/
pouces) 5,3

114030 5,3

Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/
pouces) 5,9

114030 5,9

Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/
pouces) 2

114030 2

Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/
pouces) 5

114030 5

Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/
pouces) 2,2

114030 2,2

Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/
pouces) 1,7

114030 1,7

Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/
pouces) 1,2

114030 1,2

Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/
pouces) 1,8

114030 1,8

Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/
pouces) 4,4

114030 4,4

Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/
pouces) 5,2

114030 5,2

Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/
pouces) 1,4

114030 1,4

Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/
pouces) 2,5

114030 2,5

114030 1,6

Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/
pouces) 1,6
