




Jeu complémentaire de forets hélicoïdaux HSS HOLEX CleverDrill 114031, non revêtu, Type: 1-10,5



Données de commande

N° commande	115056 1-10,5
GTIN	4062406742362
Classe d'article	12B

Description

Exécution:

Composé de forets hélicoïdaux DIN 338.

HOLEX CleverDrill: Foret robuste pour toutes les applications standard. Capacités de pré-perçage améliorées grâce à l'affûtage en croix. Epaisseur et conicité d'âme standard. Rectifiés. Surface: goujure hélicoïdale revenue couleur bronze.

Remarque(s):

Réf. 13,2 – 20 : Avec queue détalonnée Ø 12,7 mm.

Arrosage interne: non

Queue: Queue cylindrique

Nombre de dents Z: 2

Plage du foret: 1 - 10,5 mm

Nombre de forets: 24

Ø perçage: 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm

Par incrément de: 0,5 mm

Description technique

Ø perçage	3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm
-----------	------------------------

Plage du foret	1 - 10,5 mm
Nombre de forets	24
Nombre de dents Z	2
Queue	Queue cylindrique
Par incrément de	0,5 mm
Série	CleverDrill
Revêtement	non revêtu
Type d'outils	HSS
Norme	DIN 338
Type	N
Tolérance Ø nominal	h8
Angle de pointe	118 degré
Arrosage interne	non
en coffret	non
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Forets hélicoïdaux

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Plastiques	moyennement adaptée	80 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée	60 m/min	N
Alu > 10% Si	moyennement adaptée	50 m/min	N
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	35 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	32 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	22 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	moyennement adaptée	18 m/min	P
Fonte GG(G)	moyennement adaptée	30 m/min	K
CuZn	adaptée	40 m/min	N
Huile	adaptée		

av. arrosage max.

adaptée

Accessoires

Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/
pouces) 4,2

114030 4,2

Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/
pouces) 3,3

114030 3,3

Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/
pouces) 9

114030 9

Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/
pouces) 7,5

114030 7,5

Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/
pouces) 7

114030 7

Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/
pouces) 3,5

114030 3,5

Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/
pouces) 3

114030 3

Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/
pouces) 10,5

114030 10,5

Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/
pouces) 2

114030 2

Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/
pouces) 8

114030 8

Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/
pouces) 8,5

114030 8,5

Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/
pouces) 6,8

114030 6,8

Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/
pouces) 9,5

114030 9,5

Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/
pouces) 2,5

114030 2,5

Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/
pouces) 1,5

114030 1,5

Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/pouces) 4,5	114030 4,5
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/pouces) 6,5	114030 6,5
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/pouces) 5	114030 5
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/pouces) 10	114030 10
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/pouces) 1	114030 1
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/pouces) 10,2	114030 10,2
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/pouces) 5,5	114030 5,5
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/pouces) 4	114030 4
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm/pouces) 6	114030 6