

**Garant****Paire de gants MASTER FIT ESD, Taille des gants: 12****Données de commande**

N° commande	094304 12
GTIN	4062406745677
Classe d'article	01H

**Description****Exécution:**

**Gants de montage MASTER FIT.** Avec revêtement nitrile PU innovant à base d'eau pour une précision, une flexibilité et une sensibilité tactile élevées dans les environnements de travail secs. Surface finement structurée sur la paume grâce au processus de finition élaboré. **Compatibles écrans tactiles**, permettant ainsi de manipuler des smartphones et d'autres écrans tactiles sans devoir retirer les gants. Longévité élevée grâce à leur excellente résistance à l'abrasion. Certification Öko-Tex<sup>®</sup> et sans DMF.

**Protection contre les décharges électrostatiques.****Norme:**

EN 388, EN ISO 21420

EN 16350

**Remarque(s):**

Les gants qui protègent des décharges électrostatiques n'isolent pas les mains de la tension électrique. Conviennent uniquement à la protection des produits, et non pas au travail sur des câbles sous tension ou à la protection contre les chocs électriques.

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

**Description technique**

Taille des gants	12
Série	MASTER FIT
Norme pour les vêtements	Oeko-Tex Standard 100
Contenu	12
Propriété des gants	Compatibles écrans tactiles
Propriété des gants	Sans DMF
Propriété électrostatique	ZED/ESD
Utilisation	réutilisable
EN 388	4131X
Matériau support	Lycra® / polyamide
Revêtement	Nitrile / PU
Applications	Polyvalents
Applications	Précision
Couleur	bleu / noir
Type de produit	Gants ESD