



Harnais IGNITE TRION, Type: M/XXL



Données de commande

N° commande	098107 M/XXL
GTIN	4030281305026
Classe d'article	09F

Description

Exécution:

Ignite Trion. Harnais complet performant. Fonctionnel et ergonomique grâce au rembourrage pour les hanches asymétrique et aux **anneaux de positionnement repliables suivant EN 358**, qui n'entravent pas le travail. Ce nouveau système empêche le desserrage intempestif de la sangle. Avec boucles supplémentaires. Convient particulièrement à une utilisation dans les entrepôts à chambres hautes.

Nouvelle gamme de harnais Ignite présentant des détails raffinés, tels que **rembourrage aux épaules et aux jambes**, clips Oktalock de haute qualité pour une sollicitation uniforme des deux côtés. **Enroulement du harnais** pour un travail sans entraves et **indicateur d'abrasion**. Poids max. admissible: 140 Kg.

Utilisation:

Travaux sur les façades, montage d'échafaudages, construction métallique, plates-formes élévatrices, sécurité antichute permanente.

Norme:

EN 361:2002

Zusätzlich zertifiziert nach EN 358.

Poids: 2,48 kg

Description technique

Réf. fabricant	M / XXL
Tour de hanches	800 - 1300 mm
Poids	2,48 kg
Type de produit	Harnais