



Veste Quality Dress, gris clair, Taille de confection DE: 102



Données de commande

N° commande	091112 102
GTIN	4014382978563
Classe d'article	09S

Description

Exécution:

Vêtements de travail **Quality Dress** en 100 % coton. Le coton est particulièrement résistant aux influences chimiques et mécaniques ainsi qu'à la chaleur. Produit naturel, le coton allie confort grâce à ses propriétés de régulation thermique et son grand pouvoir absorbant.

Veste avec poche pour téléphone portable.

- **Poignet à bouton.**
- **Deux poches poitrine à rabat et fermeture adhésive.**

Description:

- **Poche poitrine intérieure.**
- **Boutonnière cachée.**
- **Deux poches latérales renforcées.**

Remarque(s):

Les tailles indiquées dans l'e-Shop correspondent aux tailles de confection allemande.

Pour connaître les tailles correspondantes dans votre pays, consultez le tableau des tailles ou les caractéristiques techniques.

Autres couleurs disponibles sur demande.

Veste en bleu bleuet sous le code art. 091111.

Composition du tissu: 100% coton

Grammage du matériau/densité du tissu: 285 g/m²

Norme pour les vêtements: UV-Standard 801

Lavage: 60 °C couleurs

Description technique

Taille FR	44L
Bande de taille	Taille non élastiquée
Nombre de poches poitrine intérieures	1
Fermeture de veste	Fermeture à bouton
Emplacement pour poche pour téléphone portable	droite
Nombre de poches latérales	2
Nombre de poches poitrine à rabat et fermeture adhésif	2
Référence fabricant	Quality Dress
Poches latérales	renforcé
Bas des manches	Poignet à bouton
Taille de confection DE	102
Fermeture cachée	oui
Taille UK	36L
Taille US	36/35
Taille IT	44L
Série	QUALITY DRESS
Prestation de service spéciale	Personnalisation
Taille NL	102
Taille ES	44L
Sexe	Homme
Composition du tissu	100% coton
Grammage du matériau/densité du tissu	285 g/m ²
Norme pour les vêtements	UV-Standard 801
Lavage	60 °C couleurs
Blanchissage	Ne pas blanchir
Nettoyage chimique	Nettoyage au perchloroéthylène

Séchage	Séchage en douceur (basse température)
Repassage	Moyennement chaud, max. 150 °C
Couleur	gris clair
Type de produit	Vestes de travail