



Dériveur de câble, Type: 15



Données de commande

N° commande	081193 15
GTIN	4062406745714
Classe d'article	02A

Description

Exécution:

Dériveurs de câble avec **mécanisme automatique d'enroulement et d'extraction guidé, butées multiples par tour. Boîtier en plastique** fermé et très résistant à la rupture. **Protection thermique contre la surcharge**, câble robuste en néoprène H07RN-F avec raccord.

Montage aisé au mur ou au plafond avec **plage de pivotement de 180°**.

Fonctionnement:

IP24: protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de corps étrangers de $\varnothing < 12$ mm, mais tout contact doit être évité.

Utilisation:

Meilleure ergonomie grâce à un travail sans effort, rangement assuré et prévention des risques d'accidents et de blessures dus aux câbles posés par terre.

Remarque(s):

Dériveurs de tuyau à ressort, voir codes art. 080066 à 080079.

Description technique

Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Puissance nominale déroulé	2000 (16 A) W
Classe de câble	H07RN-F
Tension nominale	230 V

Largeur	175 mm
Indice de protection IP	IP 24
Hauteur	390 mm
Matériau câble	Caoutchouc néoprène
Fréquence secteur	50 Hz
Conception du câble	3G1,5
Longueur câble	15 m
Nombre de prises	1
Longueur	429 mm
Type de produit	Dérouleuse de câble