

**Garant**
**CNMG 120404, Nuance: HB7415-1**


## Données de commande

N° commande	250058 HB7415-1
GTIN	4062406734862
Classe d'article	21G

## Description

CNMG 120404 HB7415-1 Nuance: HB7415-1  
 Brise-copeaux: TIS  
 Prof. coupe  $a_p$ : 0,2 - 2 mm  
 Avance  $f$ : 0,1 - 2 mm/tr  
 Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 50 - 110 m/min

## Description technique

Condition de coupe	Continue
Avance $f$	0,1 - 2 mm/tr
Nuance	HB7415-1
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	50 - 110 m/min
Nombre de changements/dents	4
Prof. coupe $a_p$	0,2 - 2 mm
Code ISO plaquette	CNMG 120404

Brise-copeaux	TIS
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Rayon d'angle	0,4 mm
Application principale	S
Type d'outils	Carbure
Type de produit	Plaquette pour tournage