


Garant**WNMG 060408, Nuance: HB7415-1**

Données de commande

N° commande	252064 HB7415-1
GTIN	4062406749491
Classe d'article	21G

Description

WN.G 060408 HB7415-1 Nuance: HB7415-1

Brise-copeaux: TIM

Tolérance: M

Prof. coupe a_p : 0,5 - 4 mm

Avance f: 0,1 - 0,3 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 40 - 90 m/min

Description technique

Prof. coupe a_p	0,5 - 4 mm
Rayon d'angle	0,8 mm
Nombre de changements/dents	6
Vitesse de coupe v_c Application principale	40 - 90 m/min
Condition de coupe	Continue
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	WNMG 060408

Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Brise-copeaux	TIM
Nuance	HB7415-1
Tolérance	M
Classement finition/ébauche	Finition
Application principale	S
Type de produit	Plaquette pour tournage