


**Garant****CC.T 060204, Nuance: HB7415-1**

## Données de commande

N° commande	260052 HB7415-1
GTIN	4062406749538
Classe d'article	21G

## Description

CC.T 060204 HB7415-1 Nuance: HB7415-1

Brise-copeaux: TIS

Tolérance: M

Prof. coupe  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm

Avance f: 0,05 - 0,3 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 50 - 110 m/min

## Description technique

Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	50 - 110 m/min
Avance f	0,05 - 0,3 mm/tr
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Brise-copeaux	TIS
Rayon d'angle	0,4 mm
Tolérance	M
Condition de coupe	Continue

Application principale	S
Nuance	HB7415-1
Code ISO plaquette	CCMT 060204
Nombre de changements/dents	2
Prof. coupe $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Type d'outils	Carbure
Type de produit	Plaquette pour tournage