


**Garant****CC. T 060202, Nuance: HB7415-1**

## Données de commande

N° commande	260050 HB7415-1
GTIN	4062406749521
Classe d'article	21G

## Description

CCMT 060202 HB7415-1 Nuance: HB7415-1  
Brise-copeaux: TIS  
Tolérance: M  
Prof. coupe  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Avance  $f$ : 0,05 - 0,3 mm/tr  
Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 50 - 110 m/min

## Description technique

Brise-copeaux	TIS
Prof. coupe $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Application principale	S
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	50 - 110 m/min
Tolérance	M
Nuance	HB7415-1

Nombre de changements/dents	2
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Rayon d'angle	0,2 mm
Condition de coupe	Continue
Type d'outils	Carbure
Avance f	0,05 - 0,3 mm/tr
Code ISO plaquette	CCMT 060202
Type de produit	Plaquette pour tournage