


Garant**WNMG 080408, Nuance: HB7415-1**

Données de commande

N° commande	252070 HB7415-1
GTIN	4062406749507
Classe d'article	21G

Description

WN.G 080408 HB7415-1 Nuance: HB7415-1

Brise-copeaux: TIM

Tolérance: M

Prof. coupe a_p : 0,5 - 4 mm

Avance f: 0,1 - 0,3 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 40 - 90 m/min

Description technique

Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Type d'outils	Carbure
Nombre de changements/dents	6
Condition de coupe	Continue
Nuance	HB7415-1
Application principale	S
Code ISO plaquette	WNMG 080408

Vitesse de coupe v_c Application principale	40 - 90 m/min
Prof. coupe a_p	0,5 - 4 mm
Tolérance	M
Classement finition/ébauche	Finition
Brise-copeaux	TIM
Rayon d'angle	0,8 mm
Type de produit	Plaquette pour tournage