

**Garant****DC.T 11T302, Nuance: HB7415-1**

## Données de commande

N° commande	260356 HB7415-1
GTIN	4062406749637
Classe d'article	21G

## Description

DCMT 11T302 HB7415-1 Nuance: HB7415-1  
Brise-copeaux: TIS  
Tolérance: M  
Prof. coupe  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Avance  $f$ : 0,05 - 0,3 mm/tr  
Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 50 - 110 m/min

## Description technique

Brise-copeaux	TIS
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	50 - 110 m/min
Tolérance	M
Nuance	HB7415-1
Nombre de changements/dents	2
Code ISO plaquette	DCMT 11T302

Classement finition/ébauche	Finition
Condition de coupe	Continue
Type d'outils	Carbure
Rayon d'angle	0,2 mm
Application principale	S
Prof. coupe $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Avance f	0,05 - 0,3 mm/tr
Type de produit	Plaquette pour tournage