

Garant**DC. T 11T304, Nuance: HB7415-1**

Données de commande

N° commande	260359 HB7415-1
GTIN	4062406749644
Classe d'article	21G

Description

DC. T 11T304 HB7415-1 Nuance: HB7415-1

Brise-copeaux: TIS

Tolérance: M

Prof. coupe a_p : 0,2 - 1,5 mm

Avance f: 0,05 - 0,3 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 50 - 110 m/min

Description technique

Nombre de changements/dents	2
Brise-copeaux	TIS
Condition de coupe	Continue
Tolérance	M
Code ISO plaquette	DCMT 11T304
Prof. coupe a_p	0,2 - 1,5 mm
Classement finition/ébauche	Finition

Nuance	HB7415-1
Vitesse de coupe v_c Application principale	50 - 110 m/min
Rayon d'angle	0,4 mm
Type d'outils	Carbure
Application principale	S
Avance f	0,05 - 0,3 mm/tr
Type de produit	Plaquette pour tournage