


Garant**SCMT 120404, Nuance: HB7415-1**

Données de commande

| | |
|------------------|-----------------|
| N° commande | 260748 HB7415-1 |
| GTIN | 4062406749675 |
| Classe d'article | 21G |

Description

SCMT 120404 HB7415-1 Rayon d'angle: 0,4 mm
Nuance: HB7415-1
Brise-copeaux: TIS
Prof. coupe a_p : 0,2 - 1,5 mm
Avance f: 0,05 - 0,3 mm/tr
Vitesse de coupe v_c Application principale: 50 - 110 m/min

Description technique

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Nuance | HB7415-1 |
| Application principale | S |
| Code ISO plaquette | SCMT 120404 |
| Type d'outils | Carbure |
| Classement finition/ébauche | Finition |
| Rayon d'angle | 0,4 mm |
| Prof. coupe a_p | 0,2 - 1,5 mm |

| | |
|---|-------------------------|
| Avance f | 0,05 - 0,3 mm/tr |
| Brise-copeaux | TIS |
| Vitesse de coupe v_c Application principale | 50 - 110 m/min |
| Nombre de changements/dents | 4 |
| Condition de coupe | Continue |
| Type de produit | Plaquette pour tournage |