

Garant**VC.T 160404, Nuance: HB7415-1**

Données de commande

N° commande	261372 HB7415-1
GTIN	4062406749781
Classe d'article	21G

Description

VC.T 160404 HB7415-1 Nuance: HB7415-1

Brise-copeaux: TIS

Tolérance: M

Prof. coupe a_p : 0,05 - 1,5 mm

Avance f: 0,05 - 0,3 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 50 - 110 m/min

Description technique

Avance f	0,05 - 0,3 mm/tr
Code ISO plaquette	VCMT 160404
Vitesse de coupe v_c Application principale	50 - 110 m/min
Application principale	S
Condition de coupe	Continue
Brise-copeaux	TIS
Rayon d'angle	0,4 mm

Prof. coupe a_p	0,05 - 1,5 mm
Nuance	HB7415-1
Classement finition/ébauche	Finition
Nombre de changements/dents	2
Tolérance	M
Type d'outils	Carbure
Type de produit	Plaquette pour tournage