

Garant**VC.T 160402, Nuance: HB7415-1**

Données de commande

N° commande	261370 HB7415-1
GTIN	4062406749774
Classe d'article	21G

Description

VCMT 160402 HB7415-1 Nuance: HB7415-1
Brise-copeaux: TIS
Tolérance: M
Prof. coupe a_p : 0,05 - 1,5 mm
Avance f : 0,05 - 0,3 mm/tr
Vitesse de coupe v_c Application principale: 50 - 110 m/min

Description technique

Condition de coupe	Continue
Vitesse de coupe v_c Application principale	50 - 110 m/min
Rayon d'angle	0,2 mm
Brise-copeaux	TIS
Nuance	HB7415-1
Prof. coupe a_p	0,05 - 1,5 mm

Tolérance	M
Nombre de changements/dents	2
Type d'outils	Carbure
Avance f	0,05 - 0,3 mm/tr
Application principale	S
Classement finition/ébauche	Finition
Code ISO plaquette	VCMT 160402
Type de produit	Plaquette pour tournage