

Garant
VC.T 160408, Nuance: HB7415-1


Données de commande

N° commande	261374 HB7415-1
GTIN	4062406749798
Classe d'article	21G

Description

VC.T 160408 HB7415-1 Nuance: HB7415-1

Brise-copeaux: TIS

Tolérance: M

 Prof. coupe a_p : 0,05 - 1,5 mm

 Avance f : 0,05 - 0,3 mm/tr

 Vitesse de coupe v_c Application principale: 50 - 110 m/min

Description technique

Application principale	S
Nombre de changements/dents	2
Prof. coupe a_p	0,05 - 1,5 mm
Condition de coupe	Continue
Vitesse de coupe v_c Application principale	50 - 110 m/min
Nuance	HB7415-1
Code ISO plaquette	VCMT 160408

Type d'outils	Carbure
Avance f	0,05 - 0,3 mm/tr
Classement finition/ébauche	Finition
Brise-copeaux	TIS
Tolérance	M
Rayon d'angle	0,8 mm
Type de produit	Plaquette pour tournage