


Garant**CNMG 120404, Nuance: HU7305-1**

Données de commande

N° commande	250156 HU7305-1
GTIN	4062406745585
Classe d'article	21G

Description

CNMG 120404 HU7305-1 Nuance: HU7305-1

Brise-copeaux: AM1

Tolérance: M

Prof. coupe a_p : 0,2 - 5 mmAvance f : 0,05 - 0,6 mm/trVitesse de coupe v_c Application principale: 400 - 700 m/min

Description technique

Nombre de changements/dents	4
Prof. coupe a_p	0,2 - 5 mm
Classement finition/ébauche	Finition
Rayon d'angle	0,4 mm
Code ISO plaquette	CNNG 120404
Application principale	N

Revêtement	non revêtu
Brise-copeaux	AM1
Nuance	HU7305-1
Tolérance	M
Type d'outils	Carbure
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Avance f	0,05 - 0,6 mm/tr
Vitesse de coupe v_c Application principale	400 - 700 m/min
Type de produit	Plaquette pour tournage