

**Garant****VNMG 160404, Nuance: HU7305-1**

### Données de commande

N° commande	251802 HU7305-1
GTIN	4062406749859
Classe d'article	21G

### Description technique

Brise-copeaux	AM1
Code ISO plaquette	VNMG 160404
Rayon d'angle	0,4 mm
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	400 - 700 m/min
Application principale	N
Prof. coupe $a_p$	0,2 - 5 mm
Revêtement	non revêtu
Classement finition/ébauche	Finition
Nuance	HU7305-1
Nombre de changements/dents	4
Tolérance	M

Type d'outils	Carbure
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Avance f	0,05 - 0,6 mm/tr
Type de produit	Plaquette pour tournage