

**Garant****DNMG 150608, Nuance: HU7305-1**

## Données de commande

N° commande	250762 HU7305-1
GTIN	4062406749828
Classe d'article	21G

## Description

DNMG 150608 HU7305-1 Nuance: HU7305-1

Brise-copeaux: AM1

Tolérance: M

Prof. coupe  $a_p$ : 0,2 - 5 mmAvance  $f$ : 0,05 - 0,6 mm/trVitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 400 - 700 m/min

## Description technique

Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	400 - 700 m/min
Nuance	HU7305-1
Rayon d'angle	0,8 mm
Type d'outils	Carbure
Classement finition/ébauche	Finition
Brise-copeaux	AM1

Prof. coupe $a_p$	0,2 - 5 mm
Revêtement	non revêtu
Nombre de changements/dents	4
Tolérance	M
Code ISO plaquette	DNMG 150608
Application principale	N
Avance f	0,05 - 0,6 mm/tr
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Type de produit	Plaquette pour tournage