

**Garant****VNMG 160408, Nuance: HU7305-1**

## Données de commande

N° commande	251804 HU7305-1
GTIN	4062406749866
Classe d'article	21G

## Description

VN. G 160408 HU7305-1 Nuance: HU7305-1

Brise-copeaux: AM1

Tolérance: M

Prof. coupe  $a_p$ : 0,2 - 5 mmAvance  $f$ : 0,05 - 0,6 mm/trVitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 400 - 700 m/min

## Description technique

Condition de coupe	Légèrement intermittente
Application principale	N
Avance $f$	0,05 - 0,6 mm/tr
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	400 - 700 m/min
Nombre de changements/dents	4
Code ISO plaquette	VNMG 160408

Tolérance	M
Prof. coupe $a_p$	0,2 - 5 mm
Type d'outils	Carbure
Brise-copeaux	AM1
Nuance	HU7305-1
Rayon d'angle	0,8 mm
Classement finition/ébauche	Finition
Revêtement	non revêtu
Type de produit	Plaquette pour tournage