


Garant
WNMG 080408, Nuance: HU7305-1


Données de commande

N° commande	252070 HU7305-1
GTIN	4062406749903
Classe d'article	21G

Description

WN.G 080408 HU7305-1 Nuance: HU7305-1

Brise-copeaux: AM1

Tolérance: M

 Prof. coupe a_p : 0,2 - 5 mm

Avance f: 0,05 - 0,6 mm/tr

 Vitesse de coupe v_c Application principale: 400 - 700 m/min

Description technique

Application principale	N
Tolérance	M
Brise-copeaux	AM1
Type d'outils	Carbure
Classement finition/ébauche	Finition
Prof. coupe a_p	0,2 - 5 mm
Rayon d'angle	0,8 mm

Revêtement	non revêtu
Code ISO plaquette	WNMG 080408
Vitesse de coupe v_c Application principale	400 - 700 m/min
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Nombre de changements/dents	6
Avance f	0,05 - 0,6 mm/tr
Nuance	HU7305-1
Type de produit	Plaquette pour tournage