


Garant**WNMG 080404, Nuance: HU7305-1**

Données de commande

N° commande	252068 HU7305-1
GTIN	4062406749897
Classe d'article	21G

Description

WN. G 080404 HU7305-1 Nuance: HU7305-1

Brise-copeaux: AM1

Tolérance: M

Prof. coupe a_p : 0,2 - 5 mm

Avance f: 0,05 - 0,6 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 400 - 700 m/min

Description technique

Avance f	0,05 - 0,6 mm/tr
Type d'outils	Carbure
Prof. coupe a_p	0,2 - 5 mm
Revêtement	non revêtu
Code ISO plaquette	WNMG 080404
Vitesse de coupe v_c Application principale	400 - 700 m/min
Rayon d'angle	0,4 mm

Application principale	N
Nuance	HU7305-1
Tolérance	M
Classement finition/ébauche	Finition
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Nombre de changements/dents	6
Brise-copeaux	AM1
Type de produit	Plaquette pour tournage