


Garant**TNMG 160408, Nuance: HU7305-1**

Données de commande

N° commande	251544 HU7305-1
GTIN	4062406749842
Classe d'article	21G

Description

TN.G 160408 HU7305-1 Nuance: HU7305-1

Brise-copeaux: AM1

Tolérance: M

Prof. coupe a_p : 0,2 - 5 mm

Avance f: 0,05 - 0,6 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 400 - 700 m/min

Description technique

Brise-copeaux	AM1
Code ISO plaquette	TNMG 160408
Application principale	N
Revêtement	non revêtu
Avance f	0,05 - 0,6 mm/tr
Nuance	HU7305-1
Classement finition/ébauche	Finition

Vitesse de coupe v_c Application principale	400 - 700 m/min
Type d'outils	Carbure
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Tolérance	M
Rayon d'angle	0,8 mm
Nombre de changements/dents	6
Prof. coupe a_p	0,2 - 5 mm
Type de produit	Plaquette pour tournage