


**Garant**
**CNMG 120408, Nuance: HB7130-2**


## Données de commande

N° commande	250060 HB7130-2
GTIN	4062406749262
Classe d'article	21G

## Description

CNMG 120408 HB7130-2 Nuance: HB7130-2

Brise-copeaux: VS

Prof. coupe  $a_p$ : 0,3 - 2,5 mm

Avance f: 0,15 - 0,5 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 80 - 270 m/min

## Description technique

Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	80 - 270 m/min
Nuance	HB7130-2
Rayon d'angle	0,8 mm
Code ISO plaquette	CNMG 120408
Prof. coupe $a_p$	0,3 - 2,5 mm
Application principale	M
Brise-copeaux	VS

Condition de coupe	Légèrement intermittente
Nombre de changements/dents	4
Avance f	0,15 - 0,5 mm/tr
Type d'outils	Carbure
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type de produit	Plaquette pour tournage