


**Garant****CNMG 120404, Nuance: HB7130-2**

## Données de commande

N° commande	250156 HB7130-2
GTIN	4062406749286
Classe d'article	21G

## Description

CNMG 120404 HB7130-2 Nuance: HB7130-2

Brise-copeaux: Carbure

Tolérance: M

Prof. coupe  $a_p$ : 0,5 - 4 mm

Avance f: 0,1 - 0,4 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 70 - 240 m/min

## Description technique

Prof. coupe $a_p$	0,5 - 4 mm
Tolérance	M
Classement finition/ébauche	Finition
Code ISO plaquette	CNNG 120404
Nombre de changements/dents	4
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr

Nuance	HB7130-2
Type d'outils	Carbure
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	70 - 240 m/min
Application principale	M
Brise-copeaux	Carbure
Rayon d'angle	0,4 mm
Type de produit	Plaquette pour tournage