

**Garant****CNMG 120412, Nuance: HB7130-2**

## Données de commande

N° commande	250324 HB7130-2
GTIN	4062406749927
Classe d'article	21G

## Description

CNMG 120412 HB7130-2 Nuance: HB7130-2

Brise-copeaux: VG

Prof. coupe  $a_p$ : 1,5 - 6 mm

Avance f: 0,25 - 0,6 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 60 - 220 m/min

## Description technique

Application principale	M
Brise-copeaux	VG
Classement finition/ébauche	Finition
Nuance	HB7130-2
Type d'outils	Carbure
Nombre de changements/dents	4
Prof. coupe $a_p$	1,5 - 6 mm

Avance f	0,25 - 0,6 mm/tr
Code ISO plaquette	CNMG 120412
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	60 - 220 m/min
Rayon d'angle	1,2 mm
Type de produit	Plaquette pour tournage