


Garant**CNMG 120412, Nuance: HB7130-2**

Données de commande

N° commande	250160 HB7130-2
GTIN	4062406749309
Classe d'article	21G

Description

CNMG 120412 HB7130-2 Nuance: HB7130-2

Brise-copeaux: Carbure

Tolérance: M

Prof. coupe a_p : 0,5 - 4 mm

Avance f: 0,1 - 0,4 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 70 - 240 m/min

Description technique

Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Type d'outils	Carbure
Nuance	HB7130-2
Classement finition/ébauche	Finition
Tolérance	M
Prof. coupe a_p	0,5 - 4 mm

Rayon d'angle	1,2 mm
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Code ISO plaquette	CNMG 120412
Brise-copeaux	Carbure
Application principale	M
Vitesse de coupe v_c Application principale	70 - 240 m/min
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour tournage