

**Garant****CNMG 09T308, Nuance: HB7130-2**

## Données de commande

N° commande	250152 HB7130-2
GTIN	4062406749279
Classe d'article	21G

## Description

CNMG 09T308 HB7130-2 Nuance: HB7130-2

Brise-copeaux: Carbure

Tolérance: M

Prof. coupe  $a_p$ : 0,5 - 4 mm

Avance f: 0,1 - 0,4 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 70 - 240 m/min

## Description technique

Nombre de changements/dents	4
Prof. coupe $a_p$	0,5 - 4 mm
Type d'outils	Carbure
Classement finition/ébauche	Finition
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	70 - 240 m/min

Application principale	M
Tolérance	M
Nuance	HB7130-2
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Code ISO plaquette	CNMG 09T308
Brise-copeaux	Carbure
Rayon d'angle	0,8 mm
Type de produit	Plaquette pour tournage