

Garant**DNMG 150604, Nuance: HB7130-2**

Données de commande

N° commande	250658 HB7130-2
GTIN	4062406749941
Classe d'article	21G

Description

DNMG 150604 HB7130-2 Nuance: HB7130-2

Brise-copeaux: VS

Prof. coupe a_p : 0,3 - 2 mm

Avance f: 0,1 - 0,4 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 80 - 270 m/min

Description technique

Condition de coupe	Légèrement intermittente
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Nombre de changements/dents	4
Application principale	M
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Nuance	HB7130-2
Code ISO plaquette	DNMG 150604

Brise-copeaux	VS
Vitesse de coupe v_c Application principale	80 - 270 m/min
Rayon d'angle	0,4 mm
Prof. coupe a_p	0,3 - 2 mm
Type d'outils	Carbure
Type de produit	Plaquette pour tournage