

**Garant****DNMG 110404, Nuance: HB7130-2****Données de commande**

N° commande	250652 HB7130-2
GTIN	4062406749934
Classe d'article	21G

**Description**

DNMG 110404 HB7130-2 Nuance: HB7130-2

Brise-copeaux: VS

Prof. coupe  $a_p$ : 0,3 - 2 mm

Avance f: 0,1 - 0,4 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 80 - 270 m/min**Description technique**

Nombre de changements/dents	4
Brise-copeaux	VS
Nuance	HB7130-2
Code ISO plaquette	DNMG 110404
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	80 - 270 m/min
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Prof. coupe $a_p$	0,3 - 2 mm

Application principale	M
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Rayon d'angle	0,4 mm
Type de produit	Plaquette pour tournage