


Garant
SNMG 120404, Nuance: HB7130-2


Données de commande

N° commande	251142 HB7130-2
GTIN	4062406749989
Classe d'article	21G

Description

SNMG 120404 HB7130-2 Rayon d'angle: 0,4 mm
 Nuance: HB7130-2
 Brise-copeaux: VS
 Prof. coupe a_p : 0,3 - 2 mm
 Avance f : 0,1 - 0,4 mm/tr
 Vitesse de coupe v_c Application principale: 80 - 270 m/min

Description technique

Vitesse de coupe v_c Application principale	80 - 270 m/min
Application principale	M
Rayon d'angle	0,4 mm
Brise-copeaux	VS
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Code ISO plaquette	SNMG 120404
Type d'outils	Carbure

Nombre de changements/dents	8
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Nuance	HB7130-2
Prof. coupe a_p	0,3 - 2 mm
Type de produit	Plaquette pour tournage