

Garant**DNMG 110408, Nuance: HB7130-2**

Données de commande

N° commande	250754 HB7130-2
GTIN	4062406749958
Classe d'article	21G

Description

DNMG 110408 HB7130-2 Nuance: HB7130-2
Brise-copeaux: Carbure
Tolérance: M
Prof. coupe a_p : 0,5 - 5 mm
Avance f: 0,2 - 0,5 mm/tr
Vitesse de coupe v_c Application principale: 70 - 240 m/min

Description technique

Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Tolérance	M
Avance f	0,2 - 0,5 mm/tr
Application principale	M
Rayon d'angle	0,8 mm

Nuance	HB7130-2
Prof. coupe a_p	0,5 - 5 mm
Brise-copeaux	Carbure
Code ISO plaquette	DNMG 110408
Nombre de changements/dents	4
Vitesse de coupe v_c Application principale	70 - 240 m/min
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Type de produit	Plaquette pour tournage