

**Garant****DNMG 150612, Nuance: HB7130-2****Données de commande**

N° commande	250864 HB7130-2
GTIN	4062406749972
Classe d'article	21G

**Description**

DNMG 150612 HB7130-2 Nuance: HB7130-2

Brise-copeaux: VG

Prof. coupe  $a_p$ : 1,5 - 6 mm

Avance f: 0,25 - 0,6 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 60 - 220 m/min**Description technique**

Avance f	0,25 - 0,6 mm/tr
Brise-copeaux	VG
Prof. coupe $a_p$	1,5 - 6 mm
Nombre de changements/dents	4
Type d'outils	Carbure
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	60 - 220 m/min
Condition de coupe	Légèrement intermittente

Application principale	M
Rayon d'angle	1,2 mm
Code ISO plaquette	DNMG 150612
Classement finition/ébauche	Finition
Nuance	HB7130-2
Type de produit	Plaquette pour tournage