

**Garant****DNMG 150608, Nuance: HB7130-2**

## Données de commande

N° commande	250762 HB7130-2
GTIN	4062406749965
Classe d'article	21G

## Description

DNMG 150608 HB7130-2 Nuance: HB7130-2

Brise-copeaux: Carbure

Tolérance: M

Prof. coupe  $a_p$ : 0,5 - 5 mm

Avance f: 0,2 - 0,5 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 70 - 240 m/min

## Description technique

Rayon d'angle	0,8 mm
Prof. coupe $a_p$	0,5 - 5 mm
Tolérance	M
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	DNMG 150608
Classement finition/ébauche	Finition

Brise-copeaux	Carbure
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	70 - 240 m/min
Application principale	M
Avance f	0,2 - 0,5 mm/tr
Nombre de changements/dents	4
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Nuance	HB7130-2
Type de produit	Plaquette pour tournage