

Garant**WNMG 060408, Nuance: HB7130-2**

Données de commande

N° commande	252064 HB7130-2
GTIN	4062406750060
Classe d'article	21G

Description

WN.G 060408 HB7130-2 Nuance: HB7130-2
Brise-copeaux: Carbure
Tolérance: M
Prof. coupe a_p : 0,5 - 4 mm
Avance f : 0,1 - 0,5 mm/tr
Vitesse de coupe v_c Application principale: 70 - 240 m/min

Description technique

Rayon d'angle	0,8 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	70 - 240 m/min
Classement finition/ébauche	Finition
Nombre de changements/dents	6
Type d'outils	Carbure
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Code ISO plaquette	WNMG 060408

Prof. coupe a_p	0,5 - 4 mm
Avance f	0,1 - 0,5 mm/tr
Application principale	M
Brise-copeaux	Carbure
Nuance	HB7130-2
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage