

Garant**DC.T 070202, Nuance: HB7130-2**

Données de commande

| | |
|------------------|-----------------|
| N° commande | 260351 HB7130-2 |
| GTIN | 4062406750206 |
| Classe d'article | 21G |

Description

DCMT 070202 HB7130-2 Nuance: HB7130-2

Brise-copeaux: VS

Tolérance: M

Prof. coupe a_p : 0,2 - 1,5 mm

Avance f: 0,1 - 0,3 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 80 - 270 m/min

Description technique

| | |
|---|-----------------|
| Prof. coupe a_p | 0,2 - 1,5 mm |
| Vitesse de coupe v_c Application principale | 80 - 270 m/min |
| Tolérance | M |
| Nuance | HB7130-2 |
| Avance f | 0,1 - 0,3 mm/tr |
| Type d'outils | Carbure |

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Rayon d'angle | 0,2 mm |
| Condition de coupe | Légèrement intermittente |
| Nombre de changements/dents | 2 |
| Classement finition/ébauche | Finition |
| Code ISO plaquette | DCMT 070202 |
| Application principale | M |
| Brise-copeaux | VS |
| Type de produit | Plaquette pour tournage |