

Garant**DC. T 11T304, Nuance: HB7130-2**

Données de commande

N° commande	260462 HB7130-2
GTIN	4062406750244
Classe d'article	21G

Description

DC. T 11T304 HB7130-2 Nuance: HB7130-2

Brise-copeaux: Carbure

Tolérance: M

Prof. coupe a_p : 0,5 - 2,5 mm

Avance f: 0,1 - 0,4 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 70 - 240 m/min

Description technique

Tolérance	M
Application principale	M
Rayon d'angle	0,4 mm
Classement finition/ébauche	Finition
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Nombre de changements/dents	2

Code ISO plaquette	DCMT 11T304
Brise-copeaux	Carbure
Nuance	HB7130-2
Vitesse de coupe v_c Application principale	70 - 240 m/min
Prof. coupe a_p	0,5 - 2,5 mm
Type d'outils	Carbure
Type de produit	Plaquette pour tournage