

**Garant****CC. T 120404, Nuance: HB7130-2**

## Données de commande

N° commande	260158 HB7130-2
GTIN	4062406750183
Classe d'article	21G

## Description

CC. T 120404 HB7130-2 Nuance: HB7130-2

Brise-copeaux: Carbure

Tolérance: M

Prof. coupe  $a_p$ : 0,2 - 4 mm

Avance f: 0,1 - 0,4 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 70 - 240 m/min

## Description technique

Nuance	HB7130-2
Classement finition/ébauche	Finition
Application principale	M
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Prof. coupe $a_p$	0,2 - 4 mm

Nombre de changements/dents	2
Tolérance	M
Brise-copeaux	Carbure
Rayon d'angle	0,4 mm
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	CCMT 120404
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	70 - 240 m/min
Type de produit	Plaquette pour tournage