

Garant**CC. T 09T304, Nuance: HB7130-2**

Données de commande

N° commande	260150 HB7130-2
GTIN	4062406750169
Classe d'article	21G

Description

CC. T 09T304 HB7130-2 Nuance: HB7130-2

Brise-copeaux: Carbure

Tolérance: M

Prof. coupe a_p : 0,2 - 4 mm

Avance f: 0,1 - 0,4 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 70 - 240 m/min

Description technique

Prof. coupe a_p	0,2 - 4 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	70 - 240 m/min
Rayon d'angle	0,4 mm
Brise-copeaux	Carbure
Type d'outils	Carbure
Application principale	M

Code ISO plaquette	CCMT 09T304
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Nombre de changements/dents	2
Nuance	HB7130-2
Tolérance	M
Classement finition/ébauche	Finition
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Type de produit	Plaquette pour tournage