

Garant**TCMT 16T304, Nuance: HB7130-2****Données de commande**

N° commande	260956 HB7130-2
GTIN	4062406750336
Classe d'article	21G

Description

TCMT 16T304 HB7130-2 Nuance: HB7130-2

Brise-copeaux: VS

Prof. coupe a_p : 0,2 - 1,5 mm

Avance f: 0,1 - 0,3 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 80 - 270 m/min**Description technique**

Nuance	HB7130-2
Nombre de changements/dents	3
Type d'outils	Carbure
Brise-copeaux	VS
Application principale	M
Prof. coupe a_p	0,2 - 1,5 mm
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Rayon d'angle	0,4 mm

Code ISO plaquette	TCMT 16T304
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Vitesse de coupe v_c Application principale	80 - 270 m/min
Classement finition/ébauche	Finition
Type de produit	Plaquette pour tournage