

**Garant****TC. T 110204, Nuance: HB7130-2**

## Données de commande

N° commande	260982 HB7130-2
GTIN	4062406750343
Classe d'article	21G

## Description

TC. T 110204 HB7130-2 Nuance: HB7130-2

Brise-copeaux: Carbure

Tolérance: M

Prof. coupe  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

Avance f: 0,1 - 0,4 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 70 - 240 m/min

## Description technique

Condition de coupe	Légèrement intermittente
Code ISO plaquette	TCMT 110204
Type d'outils	Carbure
Tolérance	M
Rayon d'angle	0,4 mm
Prof. coupe $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Nuance	HB7130-2
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr

Brise-copeaux	Carbure
Nombre de changements/dents	3
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	70 - 240 m/min
Classement finition/ébauche	Finition
Application principale	M
Type de produit	Plaquette pour tournage