

**Garant****VBMT 160404, Nuance: HB7130-2**

## Données de commande

N° commande	261152 HB7130-2
GTIN	4062406750398
Classe d'article	21G

## Description

VBMT 160404 HB7130-2 Nuance: HB7130-2

Brise-copeaux: VS

Prof. coupe  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm

Avance f: 0,1 - 0,3 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 80 - 270 m/min

## Description technique

Prof. coupe $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	80 - 270 m/min
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Application principale	M
Nombre de changements/dents	2
Type d'outils	Carbure
Classement finition/ébauche	Finition

Brise-copeaux	VS
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Code ISO plaquette	VBMT 160404
Rayon d'angle	0,4 mm
Nuance	HB7130-2
Type de produit	Plaquette pour tournage