

**Garant**
**VB. T 160408, Nuance: HB7130-2**


### Données de commande

N° commande	261234 HB7130-2
GTIN	4062406750428
Classe d'article	21G

### Description

VB. T 160408 HB7130-2 Nuance: HB7130-2

Brise-copeaux: Carbure

Tolérance: M

 Prof. coupe  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

 Avance  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/tr

 Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 70 - 240 m/min

### Description technique

Tolérance	M
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	70 - 240 m/min
Avance $f$	0,1 - 0,4 mm/tr
Classement finition/ébauche	Finition
Brise-copeaux	Carbure
Code ISO plaquette	VBMT 160408
Condition de coupe	Légèrement intermittente

Prof. coupe $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Nombre de changements/dents	2
Application principale	M
Type d'outils	Carbure
Nuance	HB7130-2
Rayon d'angle	0,8 mm
Type de produit	Plaquette pour tournage