

Garant
VC.T 110304, Nuance: HB7130-2


Données de commande

N° commande	261366 HB7130-2
GTIN	4062406750442
Classe d'article	21G

Description

VC.T 110304 HB7130-2 Nuance: HB7130-2

Brise-copeaux: VS

Tolérance: M

 Prof. coupe a_p : 0,2 - 1,5 mm

 Avance f : 0,1 - 0,3 mm/tr

 Vitesse de coupe v_c Application principale: 80 - 270 m/min

Description technique

Condition de coupe	Légèrement intermittente
Prof. coupe a_p	0,2 - 1,5 mm
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	VCMT 110304
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Vitesse de coupe v_c Application principale	80 - 270 m/min
Application principale	M

Nombre de changements/dents	2
Nuance	HB7130-2
Tolérance	M
Brise-copeaux	VS
Rayon d'angle	0,4 mm
Classement finition/ébauche	Finition
Type de produit	Plaquette pour tournage