

Garant
VC. T 160408, Nuance: HB7130-2


Données de commande

N° commande	261459 HB7130-2
GTIN	4062406750480
Classe d'article	21G

Description

VC. T 160408 HB7130-2 Nuance: HB7130-2

Brise-copeaux: Carbure

Tolérance: M

 Prof. coupe a_p : 0,5 - 2,5 mm

 Avance f : 0,1 - 0,4 mm/tr

 Vitesse de coupe v_c Application principale: 70 - 240 m/min

Description technique

Condition de coupe	Légèrement intermittente
Application principale	M
Prof. coupe a_p	0,5 - 2,5 mm
Brise-copeaux	Carbure
Rayon d'angle	0,8 mm
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Type d'outils	Carbure

Code ISO plaquette	VCMT 160408
Tolérance	M
Nuance	HB7130-2
Classement finition/ébauche	Finition
Nombre de changements/dents	2
Vitesse de coupe v_c Application principale	70 - 240 m/min
Type de produit	Plaquette pour tournage