

Garant**VC. T 110304, Nuance: HB7130-2**

Données de commande

N° commande	261454 HB7130-2
GTIN	4062406750466
Classe d'article	21G

Description

VC. T 110304 HB7130-2 Nuance: HB7130-2

Brise-copeaux: Carbure

Tolérance: M

Prof. coupe a_p : 0,5 - 2,5 mm

Avance f: 0,1 - 0,4 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 70 - 240 m/min

Description technique

Classement finition/ébauche	Finition
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Nombre de changements/dents	2
Brise-copeaux	Carbure
Rayon d'angle	0,4 mm
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Tolérance	M

Vitesse de coupe v_c Application principale	70 - 240 m/min
Prof. coupe a_p	0,5 - 2,5 mm
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	VCMT 110304
Application principale	M
Nuance	HB7130-2
Type de produit	Plaquette pour tournage