

**Garant**
**VC.T 160404, Nuance: HB7130-2**


### Données de commande

N° commande	261372 HB7130-2
GTIN	4062406750459
Classe d'article	21G

### Description

VC.T 160404 HB7130-2 Nuance: HB7130-2

Brise-copeaux: VS

Tolérance: M

 Prof. coupe  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm

Avance f: 0,1 - 0,3 mm/tr

 Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 80 - 270 m/min

### Description technique

Nombre de changements/dents	2
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Brise-copeaux	VS
Classement finition/ébauche	Finition
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	80 - 270 m/min
Tolérance	M

Rayon d'angle	0,4 mm
Prof. coupe $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Code ISO plaquette	VCMT 160404
Nuance	HB7130-2
Application principale	M
Type d'outils	Carbure
Type de produit	Plaquette pour tournage