



Meuleuse d'angle compacte, Type: 7222806



Données de commande

N° commande	077111 7222806
GTIN	4014586895000
Classe d'article	03F

Description

Exécution:

FEIN – Meuleuse d'angle compacte Ø 125 mm.

- **Moteur robuste et puissant pour usage quotidien.**
- **Protection élevée de l'utilisateur grâce à la surveillance anti-rebond, à la protection anti-redémarrage et à la poignée antivibrations.**
- **Capacité de surcharge élevée grâce au refroidissement motorisé direct, tête pivotante par pas de 90° (position optimale de l'interrupteur en fonction de l'application).**
- **Changement rapide sans outil de l'abrasif grâce à l'écrou à serrage rapide.**

Livraison:

Poignée, capot de protection, écrou de serrage, clé.

Référence fabricant: CG13-125V

Puissance absorbée: 1300 W

Vitesse de rotation max.: 11500 min⁻¹

Plage de vitesses de rotation: 2800 - 11500 min⁻¹

Ø disque max.: 125 mm

Prof. de tronçonnage max.: 35 mm

Description technique

Poids	2,3 kg
Ø disque max.	125 mm
Puissance absorbée	1300 W
Tension	240 V
Plage de vitesses de rotation	2800 - 11500 min ⁻¹
Fréquence secteur	50 Hz
Vibrations maximales suivant EN	6 m/s ²
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Référence fabricant	CG13-125V
Prof. de tronçonnage max.	35 mm
Particularité	Régulation électronique de la vitesse de rotation
Verrouillage anti-redémarrage	oui
Vitesse de rotation max.	11500 min ⁻¹
Type de produit	Meuleuses d'angle