



## Meuleuse d'angle compacte, Type: 7222796



### Données de commande

N° commande	077111 7222796
GTIN	4014586894980
Classe d'article	03F

### Description

#### Exécution:

**FEIN – Meuleuse d'angle compacte Ø 125 mm.**

- **Moteur robuste et puissant pour usage quotidien.**
- **Protection élevée de l'utilisateur grâce à la surveillance anti-rebond, à la protection anti-redémarrage et à la poignée antivibrations.**
- **Capacité de surcharge élevée grâce au refroidissement motorisé direct, tête pivotante par pas de 90° (position optimale de l'interrupteur en fonction de l'application).**
- **Changement rapide sans outil de l'abrasif grâce à l'écrou à serrage rapide.**

#### Livraison:

Poignée, capot de protection, écrou de serrage, clé.

Référence fabricant: CG10-125

Puissance absorbée: 1000 W

Vitesse de rotation max.: 11000 min<sup>-1</sup>

Ø disque max.: 125 mm

Prof. de tronçonnage max.: 35 mm

Poids: 2,1 kg

### Description technique

Verrouillage anti-redémarrage	oui
Prof. de tronçonnage max.	35 mm
Poids	2,1 kg
Puissance absorbée	1000 W
Fréquence secteur	50 Hz
Particularité	Modèle court
Vitesse de rotation max.	11000 min <sup>-1</sup>
Tension	240 V
Vibrations maximales suivant EN	8,5 m/s <sup>2</sup>
Ø disque max.	125 mm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Référence fabricant	CG10-125
Type de produit	Meuleuses d'angle